

Kondensatpumpenkit Extern

6.100.003.020



- Schließen Sie einen Schlauch mit einem Durchmesser \varnothing bis 25 mm an den Kondensatablass des Entfeuchters an.
- Legen Sie diesen Schlauch in den Kondensatablauf der Pumpe.
- Stecken Sie den Abwasserschlauch der Kondensatpumpe ($\varnothing = 5$ mm) auf und führen Sie ihn zu einem Wasserabfluss.

⚠ Das Schlauchende darf nicht im Wasser liegen!

Verlegen Sie den Schlauch zum Entfeuchter ohne Knicke, vermeiden Sie Klemmstellen. Die Pumpe saugt das Kondenswasser aus dem Entfeuchter NICHT an! Achten Sie auf ein ausreichendes Gefälle vom Entfeuchter zur Pumpe!

⚠ **Achtung:**
Die Pumpe schaltet den Trockner nicht aus!

Sollte der Trockner mehr Wasser liefern, als die Pumpe abpumpen kann, wird das Wasser überlaufen.

⚠ **Achtung:** Im Falle einer Störung oder eines Netzausfalls läuft das Wasser aus dem Entfeuchter in die Pumpe und kann nicht abtransportiert werden!

⚠ **Platzieren Sie die Pumpe deshalb immer auf einer Fläche, bei der austretendes Wasser keinen Schaden verursachen kann, oder in einem Behälter.**

Der Behälter muss so gewählt werden, dass die Pumpe nicht vom Wasser überspült wird! Die max. zulässige Wasserhöhe für die Pumpe beträgt 60mm.

Stecken Sie den Stecker in eine mit einem FI-Schutzschalter abgesicherte Steckdose. Die Pumpe schaltet sich automatisch zu und pumpt das gesammelte Wasser ab, sobald der Sammelbehälter der Pumpe gefüllt ist. Platzieren Sie die Pumpe so im Raum, dass niemand über das Gerät oder über Kabel und Schläuche stolpert.

⚠ Beachten Sie die Gefahren, die beim Arbeiten mit Elektrogeräten in feuchter Umgebung entstehen. Ziehen Sie vor allen Wartungs- und Pflegearbeiten den Stecker aus der Steckdose!

Technische Daten

Netzanschluss	1/N/PE~ 230V 50Hz
- Stecker	CEE 7/7 Schuko-Stecker
- Kabel	L = 4 m
Nennleistung	58W/55W
Förderhöhe	max. 3,9m
Förderleistung	90l/h bei 3m Förderhöhe
Fördermedium	ausschließlich Kondenswasser
Abmessungen	127 x 143 x 280 mm (B x H x T)
Gewicht	2,5 kg

P10003028-TRT-BB-Kondensatpumpe-TTK-Extern-HS-004-DE

KONTAKT

Trotec GmbH Grebbener Straße 7 Tel. +49 2452 962-0 info@trotec.de
AG Aachen · HRB 13453 52525 Heinsberg Fax +49 2452 962-200 www.trotec.de

GF: Detlef von der Lieck GF: Joachim Ludwig
GF: Alexandra Goertz

